

Förhöjning av LPS2000E/Ex

Tanken kan förlängas upp till 900mm utan särskilda åtgärder mot ökat marktryck.

Förhöjningssatsen artikelnr 910701 består av:


1 st 910703 Ståndarrör Tegra 600 1,2 m (RSK 2357866 (6m))

2 st 910702 Gummiring Tegra 600 special

1. Kapa förhöjningsröret i önskad längd + 300 mm. Såga mitt på lämplig rilla.



2. Trä på en gummiring på vardera ände på Tegra röret. **OBS**; vid montering ska gummiringarna vändas så att texten och det vita märket på respektive gummiring, pekar mot varandra.



3. Lösgör tankens topp genom att kapa enligt bilden.



4. Fasa insidan av kanten både på tankens topp och bottendel.



5. Smörj in gummiringarna med glidmedel, t ex med Glidex



6. Skjut i förhöjningsröret i botten- delen av tanken som bilden visar.



7. Skjut över toppen



8. Kontrollera på insidan så att delarna skjutits ihop ordentligt.

