

Forhøyning av LPS2000E/Ex

Tankens hals kan forlenges med inntil 0,9m uten at det er nødvendig å iverksette spesielle tiltak grunnet økt marktrykk på tankens nederste del. Det innebærer at tankens totale høyde kan økes fra 2,6m til maks 3,5m.



Nødvendige deler

- 1 stk korrugert oppføringsrør, 1,2m til Tegra600 (SKT nr 910703 / Nrf 3356817 - 2m)
- 2 stk gummipakning F/600 til korrugert oppføringsrør (SKT nr 910702 / Nrf 3222561)

1. Skjær av oppføringsrøret til ønsket lengde. Husk å legge til 0,3m for nødvendig overlapp. Skjær midt på rillen.



2. Frigjør tankens topp ved å skjære over slik som anvist.



3. Ta en fil og fjern grader på inn- og utsiden av både toppen og bunndelen.



4. Sett på pakning i øverste rille på oppføringsrøret og smør med glidemiddel.



5. Skyv oppføringsrøret ned i bunndelen som vist på bildet.



6. Sett på den andre pakningen i øverste rille og smør med glidemiddel.



7. Skyv toppen ned over oppføringsrøret.



8. Sjekk på innsiden at oppføringsrøret har kommet helt opp til innvendig anslagsring.

